

Τεχνικές πληροφορίες για τα κρουστικά/σκαπτικά δράπανα H 26-MLS / H 26-MLE



Ο διακόπτης επιλογής έχει τέσσερις ρυθμίσεις:
κρουστική διάτρηση, απλή διάτρηση, καλέμισμα και ρύθμιση καλεμιού.



Ο διακόπτης αναστροφής φοράς λειτουργίας δεξιά-αριστερά βρίσκεται στην πάνω πλευρά του εργαλείου, η ισχύς που διατίθεται και για τις δύο κατευθύνσεις λειτουργίας είναι ίδια.



Η μαλακή λαβή διασφαλίζει ένα σίγουρο κράτημα του εργαλείου και αποσβένει τους κραδασμούς που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία του (λαβή Soft υπάρχει και στην συμπληρωματική χειρολαβή του εργαλείου).



Στο μοντέλο H26-MLS η υποδοχή SDS μπορεί να αντικατασταθεί και από ένα κανονικό τσοκ διάτρησης, Κωδ. Αρ. 0702 226 001 (εμπεριέχεται στον εξοπλισμό που παραδίδεται με το H26-MLS).



Η σφαιρική άρθρωση προστατεύει το καλώδιο για να μην κόβεται.



Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί και με ένα σύστημα αναρρόφησης σκόνης. Μετά πρέπει επίσης να συνδεθεί και ένας απορροφητήρας σκόνης.

Κωδ. Αρ. 0702 220 200

Κατάλληλο για:
H 20-SLE
H 22-SLE
H 24-MLE
H 24-MLS
H 26-MLE
H 26-MLS

Αξεσουάρ για H 22-SLE / H24-MLE / H 26-MLE

Ονομασία	Εικόνα	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Τσοκ διάτρησης με γριναζωτή στεφάνη για απλές διατρήσεις (χωρίς κρουστικό μηχανισμό, π.χ. μέταλλο και ξύλο)		0692 212 132	1
Αντάπτορας για αλλαγή από SDS plus σε βήμα 1/2"-20 για τσοκ διάτρησης		0692 210 120	
Βάση μύτες SDS plus για μύτες Bits 1/4" μαγνητική, μήκος 80 mm		0614 176 701	
Τσοκ κρούσης-διάτρησης με υποδοχή SDS-Plus 2,5-13 mm		0692 210 133	